


Punkt poboru HP450 jest wykonany ze stali szlachetnej 1.4404 i montuje się go na konsoli ściennej w laboratorium. Służy on jako drugi stopień, który redukuje ciśnienie do roboczego. Standardowo składa się z zaworu odcinającego membranowego i reduktora jednostopniowego z manometrami. Na jednej konsoli można zamontować od 1 do 5 punktów poboru.

DANE TECHNICZNE:

Materiał:	mosiądz lub stal nierdzewna
Uszczelnienie:	PCTFE
Membrana:	stal nierdzewna 1.4435
Nieszczelność:	10^{-8} mbar l/s
Czystość gazu:	do 6,0
Ciśnienie wejściowe:	maks. 40 bar
Zakresy regulacji:	0,1 – 1 bar; 0,1 – 3 bar; 1 – 6 bar; 1 – 12 bar;
Temperatura pracy:	od -20 ° C do + 70 ° C
Waga:	3050 g
Połączenie wlot/wylot:	NPT 1/4" f

ZASTOSOWANIA:

Reduktor może być zastosowany do wszystkich rodzajów gazów ze szczególnym uwzględnieniem gazów o czystości aż do 6.0 i jest urządzeniem bardzo

szczelnym, gwarantującym pewność i stabilność procesu.

W zestawie występuje:

- reduktor ciśnienia punktu poboru z manometrem wyjściowym,
- zawór odcinający na wejściu,
- konsola przyścienna z elementami montażowymi (dla acetylenu zgodnie z normą DIN)
- bez połączeń śrubowych

DANE DO ZAMÓWIENIA:

Materiał:

- 1 = stal szlachetna
2 = mosiądz

Ilość punktów poboru:

- 1 = 1 punkt
2 = 2 punkty
3 = 3 punkty
4 = 4 punkty
5 = 5 punktów

Ciśnienie pracy:

- 1 = 0,1 – 1 bar
2 = 0,1 – 3 bar
3 = 1 – 6 bar
4 = 1 – 12 bar

Opcje przyłącza wyjściowego:

- 1 = 1/4" NPT gwint wewnętrzny
2 = KLR 6 mm

HP450	1	2	3	1	
Typ	Materiał	Ilość punktów	Ciśnienie	Opcje	Rodzaj gazu

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

patrz pełny rozdział katalogu

5. zawór odcinający membranowy i zawór dozujący

Dostępne są wersje od 1 do 5 – punktów, (szkic poniżej przedstawia wersję 5 punktową)

