




Punkt poboru HP456 jest wykonany ze stali szlachetnej 1.4404 i montuje się go na konsoli ściiennej w laboratorium. Służy on jako drugi stopień, który redukuje ciśnienie do roboczego. Standardowo składa się z zaworu odcinającego membranowego, reduktora jednostopniowego z rotametrem oraz z zaworu dozującego.

DANE TECHNICZNE:

Materiał:	mosiądz lub stal nierdzewna
Uszczelnienie:	PCTFE
Membrana:	stal nierdzewna 1.4435
Nieszczelność:	10^{-8} mbar l/s
Czystość gazu:	do 6,0
Ciśnienie wejściowe:	maks. 40 bar
Przepływ:	W zależności od rodzaju gazu i rurki pomiarowej
Temperatura pracy:	od -20°C do $+70^{\circ}\text{C}$
Waga:	2600 g
Połączenie wlot/wylot:	NPT 1/4" f

ZASTOSOWANIA:

Punkt poboru HP404 z precyzyjnym Reduktor może być zastosowany do wszystkich rodzajów gazów ze szczególnym uwzględnieniem gazów o czystości aż do 6.0 i jest urządzeniem bardzo precyzyjnym, szczelnym, gwarantującym pewność i stabilność procesu.



W zestawie występuje:

- reduktor ciśnienia punktu poboru z rotametrem,
- zawór odcinający na wejściu,
- zawór dozujący
- konsola przyścienna z elementami montażowymi
- bez połączeń śrubowych

DANE DO ZAMÓWIENIA:

Materiał:

- 1 = stal szlachetna
2 = mosiądz

Ciśnienie pracy:

- 1 = 1 bar stałe
2 = 2,5 bar stałe
3 = 1 – 6 bar nastawne

Opcje przyłącza wyjściowego:

- 1 = G 1/4" gwint wewnętrzny
2 = KLR 6 mm

HP454	1	3	1	
Typ	Materiał	Ciśnienie	Opcje	Rodzaj gazu

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

patrz pełny rozdział katalogu